

ベビーカー 機能一覧表

	多機能・両対面	軽量・両対面					軽量・背面	3輪	双子・2人乗り	B形軽量・コンパクト	
		オプティ ア クッション グレイス	ラクーナ クッション フリープラス	ラクーナ クッション フリーAB	ラクーナ クッションAE	ルンルン AB	カルーン エアー メッシュ AB	クルリー	スムーヴ プレジャス	ネルッコベッド ツインス サーモ	マジカル エア クッション AD
使用 期間	生後1カ月から								生後7カ月から		
リクライニング	心地よく眠れる角度まで自由に調節できる。 ○ 片手リクライニング・フルリクライニング ● フルリクライニング										
ハイシート	赤ちゃんをホコリと熱から守る。乗せおろしもスムーズ。										
オメガクッション(しなやかクッション)	ソファのスプリングのようなクッション。揺れに応じて座面が上下することで振動を吸収する。										
シルキーエア	通気性が高くムレにくい素材。										
洗えるシート	清潔に使える洗えるシート。										
ダブルサスペンション	キャスターサスペンションとシートサスペンションのダブルで振動を軽減する。										
がっちりフレーム	つなぎ目をがっちり溶接することで剛性を高めたフレーム。車体のぐらつきを抑えてこぼご道での振動を軽減する。										
やわらかサスペンション	振動軽減と安定走行をバランスよくサポートするサスペンション。										
メディカル成長マモール <small>(特許)</small>	成長に合わせて姿勢を保持し、自然な動きを妨げない。										
頭マモールパッド	赤ちゃんのやわらかい頭を安定させる。										
ダブル台形シート	股関節脱臼の予防に配慮したシート形状。										
ゆったりワイドシート	広いシートで大きくなってもしっかりゆったり。										
姿勢サポートシート	変化する姿勢サポートシートで赤ちゃんの健やかな成長を守る。										
メッシュシート	メッシュシートを採用。										
Wサーモメディカルシステム <small>(特許)</small>	背板部の通気口と反射板で体温調節機能を補う。										
フード(幌)	紫外線から赤ちゃんを守り、睡眠を守る。 紫外線99%以上カット										
トラベルシステム	別売のインファントカーシートをセットすると、5WAYで使える。赤ちゃんが眠っていても起こさずどこにいても安心。										
足乗せサポート & フットレスト	寝姿勢の赤ちゃんの足をしっかり支え、大きくなったら足を置いて楽な姿勢で乗ることができる。										
おくるみブランケット	風をささぎり紫外線を遮蔽する、オールシーズン使えるブランケット。										
重量	7.1kg※8	5.8kg	5.5kg	5.3kg	4.9kg※7	3.9kg	4.2kg	9.4kg	9.6kg	3.8kg	3.2kg
両対面式	●	●	●	●	●	●					
手元ハンドル切り替え	●	●	●								
マルチハンドル	●	●									
ハンドルブレーキ								●			
自動安心ブレーキ											
オート4輪	●	●	●	●	●						
4輪フリー		●	●				●				
ダブルタイヤ	W	W	W	W	W	W	W		W	W	●
メンテナンスフリータイヤ									●		
開閉+安定自立設計	W	W	W	W	W	W	W	F	●	W	W
ワンタッチオープンガード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5点式ベルト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
イージーベルト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
下カゴ	F 座面下空間容積37.9ℓ 積載重量5kg	F 座面下空間容積26.6ℓ 積載重量5kg	F 座面下空間容積26.9ℓ 積載重量5kg	F 座面下空間容積26.2ℓ 積載重量5kg	W 座面下空間容積33.3ℓ 積載重量5kg	● 座面下空間容積25.3ℓ 積載重量5kg	F 座面下空間容積21.3ℓ 積載重量5kg	F 座面下空間容積24.5ℓ 積載重量5kg	● 15ℓ/2.5kg(計)	F 座面下空間容積26.7ℓ 積載重量5kg	F 座面下空間容積24.7ℓ 積載重量5kg
ショルダーストラップ	ベビーカーを背負える。										
レザー調ハンドル	レザー調の素材を使用しており、お手入れも簡単。										

※1 液温40℃を限度とし、手洗いで洗ってください。乾燥機のご使用はお控えください。日陰干し推奨。
 ※2 インナーシートは液温40℃を限度とし、洗濯機で丸洗いができます。本体シートは液温40℃を限度とし、手洗いで洗ってください。乾燥機のご使用はお控えください。
 日陰干し推奨。
 ※3 本体シートは液温30℃を限度とし、洗濯機の弱水流または手洗いで洗ってください。パッド類は液温40℃を限度とし、手洗いで洗ってください。乾燥機のご使用はお控えください。
 日陰干し推奨。

※4 液温30℃を限度とし、洗濯機の弱水流で洗ってください。乾燥機のご使用はお控えください。
 ※5 液温40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができます。
 ※6 スペシャル・ウインドウ装着時7.1kg
 ※7 付属のハンモック式ミニバスケット、取り外し可能なフロントガードを除く。
 ※8 付属のフットガードを除く。